

 Mahr**Vnútorňý mikrometer, Rozsah merania: 30-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia.** Meracie vreteno plne kalené a brúsené. **Meracie plochy tvrdené a sféricky lapované.** Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. Od meracieho rozsahu 100 – 125 mm s tepelnou izoláciou a aretačným zariadením.

**Rozsah balenia:**

Mikrometer v puzdre.

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	12,5 mm
Ø vretena	7 mm
Rozsah merania	30 - 40 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B10
Druh produktu	2-bodový dutinomer

---

**Služby**

Kalibrácia Vnútorný mikrometer maximálny rozsah  
merania 100

022440 100

Kalibrácia DAkkS Vnútorný mikrometer maximálny rozsah  
merania 200

022450 200