

**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-25/Fmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 426250 0-25/F |
| GTIN | 4045197204103 |
| Trieda položky | 42B |

Popis**Prevedenie:**

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Stojace (nerotujúce)** vreteno s dosadacou plochou z tvrdokovu a s racnou. Na testovanie materiálov s citlivými povrchmi.

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ø meracieho bubna | 18 mm |
| Dĺžka stopky na uchytávanie | 10 mm |
| Ø vretena | 8 mm |
| Celková dĺžka | 113 mm |
| Ø stopky na uchytávanie | 12 mm |
| Odčítanie | 0,002 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,003 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Meracia technika | analogová |

| | |
|---------------|---------------------|
| Kalibrácia | B3 |
| Druh produktu | Vstavany mikrometer |

Služby

| | |
|---|-----------|
| Kalibrácia Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 25 | 022280 25 |
| Kalibrácia DAkkSVstavany mikrometer maximálny rozsah merania 50 | 022290 50 |