

 Mahr**Vnútorňý mikrometer, Rozsah merania: 40-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 427800 40-50  |
| GTIN             | 2050001053626 |
| Trieda položky   | 43A           |

**Popis****Prevedenie:**

**Ľahká, neohybná, rúrová konštrukcia.** Meracie vreteno plne kalené a brúsené. **Meracie plochy tvrdené a sféricky lapované.** Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. Od meracieho rozsahu 100 – 125 mm s tepelnou izoláciou a aretačným zariadením.

**Rozsah balenia:**

Mikrometer v puzdre.

**Technický opis**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rozsah merania            | 40 - 50 mm         |
| Ø meracieho bubna         | 12,5 mm            |
| Ø vretena                 | 7 mm               |
| Odčítanie                 | 0,01 mm            |
| Najväčšia prípustná chyba | 4 µm               |
| Norma                     | DIN 863            |
| Členenie meracieho bubna  | 1/50 mm            |
| Meracia technika          | analógová          |
| Kalibrácia                | B10                |
| Druh produktu             | 2-bodový dutinomer |

---

**Služby**

Kalibrácia Vnútorný mikrometer maximálny rozsah  
merania 100

022440 100

Kalibrácia DAkkS Vnútorný mikrometer maximálny rozsah  
merania 200

022450 200