

Mahr**Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424900 0-25
GTIN	4059192017590
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele. Nákova pružne uložená a späť stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. **Konštantná meracia sila** vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. **Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.**

Meracie plochy zo spekaného karbidu. Pre valcové časti ako hriadele, čapy a stopky, na meranie hrúbky a dĺžky.

Rozsah balenia:

Bez presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nadstavce.

Technický opis

Ø meracích plôch	8 mm
------------------	------

Meracia sila	7,5 N
Rozsah merania	0 - 25 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch	1 μ m
Dráha meracieho snímača	2 mm
Rovinnosť meracích plôch	0,2 μ m
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odčítkomerom

Služby

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------