

## Mitutoyo

### Vstavaný digitálny mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania (dráha merania): 0-25mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Trieda položky	44A

#### Popis

**Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Bezpečné a bezchybné meranie – bez nóniusu.** Tvrdené, brúsené meracie vreteno, fixovanie pomocou upínacej skrutky, račne.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracej skrutky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel c. 497445.

#### Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie	16 mm
Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 25 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Celková dĺžka	170 mm
Ø stopky na uchytenie	12 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavaný mikrometer

## Služby

Kalibrácia Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkSVstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2