

HOLEX**Strediaci uholník, Dĺžka ramien: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	455000 180
GTIN	4045197685988
Trieda položky	42F

Popis**Prevedenie:**

Presné ocelové vyhotovenie s delením v mm na koľajnici. Funkčné plochy sú presne brúsené, ploché strany presne opracované.

Použitie:

Na rysovanie stredového bodu okrúhlych kotúčov a hriadeľov. Doraz sa robí priečne 2 – 3-krát.

Technický opis

pre maximálny Ø hriadeľa	270 mm
Koľajnica-mierka	300 mm
Prierez koľajnice	20×4,0 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,3 Uhlová min,
Dĺžka ramien	180 mm
Norma	Výrobná norma
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Kalibrácia	F5
Druh produktu	Strediaci uholník

Služby

Kalibrácia Zastreďovací uholník, špicatý uholník a pokosník
maximálna dĺžka ramena 300

025850 300