

Mahr**Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Meracie vreteno celé tvrdené a brúsené.

S jemne lapovanými **meracími plochami z tvrdého kovu.**

Vreteno a náková z nehrdzavejúcej ocele.

Strmeň a vedenie vretena nie sú zložené, ale vyrobené z jedného kusa.

Tlačidlo na zdvihnutie meracej nákovy pre opakované merania.

S nastavovacou skrutkou nastaviteľné na nulu.

Tolerančné značky pre meranie dobrých dielov/nepodarkov.

S izolačnou ochranou rúk. Páka na upnutie vretena.

Popis:

Odchýlky odčítateľné v 1/1000 mm.

Tlačidlo na stiahnutie meracej nákovy.

Presnosť:

Odchýlkomer 1 μm – mikrometer 2 μm .

Technický opis

Rozsah merania Odchýlkomer	$\pm 0,065$ mm
Odčítanie Meracia skrutka	0,01 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm

Odčítanie Odchýlkomer	0,001 mm
Hĺbka vyhlbenia meracieho oblúka	30 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B9
Druh produktu	Pasameter

Služby

Kalibrácia Mikrometer s odchýlkomerom maximálny rozsah merania 200	022100 200
--	------------