

**Mitutoyo****Digitálny čelustový vnútorný mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 5-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 426850 5-30   |
| GTIN             | 4946368696157 |
| Trieda položky   | 44A           |

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom digitálneho displeja.** Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Meracie čeluste sú vyrobené zo spekaného karbidu, sú brúsené a najjemnejšie lapované. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. S aretačnou skrútkou.

**Popis:**

Preset pre ľubovlnú počiatočnú hodnotu.

Nulovanie v každej polohe bez vymazania absolútneho rozmeru.

S tlačidlom podržania hodnoty sa môže uchovať výsledok merania (napr. pri nepriaznivých meracích polohách).

**Presnosť:**

Do 30 mm: 5 µm/od 30 mm: 6 µm.

**Rozsah balenia:**

1 batéria č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445, nastavovacie krúžky č. 484030.

**Technický opis**

|  |            |
|--|------------|
| Rozsah merania                         | 5 - 30 mm  |
| Odčítanie                              | 0,001 mm   |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Počet obsiahnutých batérií | 1                            |
| Zásobovanie energiou       | Prevádzka s batériami        |
| Norma                      | Výrobná norma                |
| Rozhranie                  | USB rozhranie                |
| Rozhranie                  | Rozhranie Digimatic          |
| Meracia technika           | digitálna                    |
| Balenie                    | stabilný box                 |
| Kalibrácia                 | B4                           |
| Druh produktu              | Čeľuťový vnútorný mikrometer |

## Služby

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrácia Čeľuťový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 50 | 022360 50 |
|---|-----------|

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ                    | 498965      |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975      |
| Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2                | 497445 USB2 |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10       | 484030 10   |
| Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2                  | 497445 D2   |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20       | 484030 20   |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357     | 081560 357  |
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30       | 484030 30   |
| Vysielač Typ S16E  | 498966 S16E |
| Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1                  | 497445 D1   |