

HOLEX**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdenými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň.
Verzia s otočným vretenom.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Ø vretena	8 mm
Ø meracieho tanierika	20 mm
Súbežnosť meracích plôch	5 µm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
-------------------------------------	-----------