

Mitutoyo**Digitálny čelustový vnútorný mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom digitálneho displeja. Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Meracie čeluste sú vyrobené zo spekaného karbidu, sú brúsené a najjemnejšie lapované. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. S aretačnou skrutkou.

Popis:

Preset pre ľubovlnú počiatočnú hodnotu.

Nulovanie v každej polohe bez vymazania absolútneho rozmeru.

S tlačidlom podržania hodnoty sa môže uchovať výsledok merania (napr. pri nepriaznivých meracích polohách).

Presnosť:

Do 30 mm: 5 µm/od 30 mm: 6 µm.

Rozsah balenia:

1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445, nastavovacie krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357

Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Druh produktu	Čeľusťový vnútorný mikrometer

Služby

Kalibrácia Čeľusťový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 50

022360 50

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2