

## Mitutoyo

### Vstavaný digitálny mikrometer s dátovým výstupom, Rozsah merania (dráha merania): 0-50mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Trieda položky	44A

#### Popis

**Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Bezpečné a bezchybné meranie – bez nónius.** Tvrdené, brúsené meracie vreteno, fixovanie pomocou upínacej skrutky, račne.

**Použitie:**

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracej skrutky.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel c. 497100.

#### Technický opis

Dĺžka stopky na uchytyvanie	14 mm
Ø vretena	11 mm
Celková dĺžka	172 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 50 mm
Ø stopky na uchytyvanie	18 mm
Ø meracieho bubna	49 mm
Odčítanie	0,001 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavaný mikrometer

## Služby

Kalibrácia Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 100	022280 100
Kalibrácia DAkkS Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2