

**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdenými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s otočným vretenom.

**Použitie:**

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Ø meracieho tanierika	30 mm
Súbežnosť meracích plôch	6 µm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Ø vretena	8 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200

## Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100	421100 100
--------------------------------------	------------