

**Mahr****Strmeňový pasameter s rukoväťou Marameter S, Rozsah merania: 30-60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424910 30-60
GTIN	2050001050984
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Silný, neohybný strmeň s rukoväťou. Náková a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdenej ocele.

**Meracie plochy zo spekaného karbidu a vpredu zošikmené na ľahšie zavedenie.** Na meranie úzkych strediacich okrajov vyčnievajúcich nad šírku strmeňa. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku je nastaviteľný.

**Vysoká presnosť merania.** Hmotnosť zariadenia spočíva pri meraní na pevnom snímači a neovplyvňuje výsledok merania.

**Konštantná meracia sila** vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674.

**Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.** Bočne vyčnievajúci strmeň na ochranu pred nárazmi pri meraní a pri položení.

**Popis:**

Nastaviteľný súmerný snímač.

Nastaviteľný strediaci doraz.

Náková s presmerovaním na presnom odchýlkomere.

**Použitie:**

Na meranie valcových častí všetkého druhu. Ako rýchlomerné zariadenie priamo na obrábacom stroji a vo výrobnej kontrole.

**Rozsah balenia:**

**Bez** presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Nastavovacie mierky, paralelné koncové mierky, meracie kotúče, jemné odchýlkomery č. 434674.

**Upozornenie:**

Rozsah merania 500 mm na vyžiadanie.

---

**Technický opis**

Rovinná súbežnosť meracích plôch	3 µm
Meracia sila	13,5 N
Ø meracích plôch	18 mm
Rozsah merania	30 - 60 mm
Rovinnosť meracích plôch	0,5 µm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

---

**Služby**

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------