

**Garant****Viacnásobná upínacia lišta 120, Dĺžka koľajnice: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360110 600
GTIN	4045197555397
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

- Všetky funkčné plochy presne brúsené, presnosť párovania 0,03mm.
- Základná lišta a čelusť majú tvrdenú krajinú vrstvu.
- Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila do 40 kN, maximálny ťahovací moment 50 Nm.
- Upevňovacia schéma otvorov pre GARANT ZeroClamp upínací systém s nulovým bodom (rozstup200mm) sériová, príp. možná cez upínacie/rastrové platne alebo úpinky.
- Pravítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchlo opakovateľné polohovanie upínacích nastavcov v ozubení upínacej lišty.
- Možné variabilné rozostupy pomocou krížovej spojky.
- Možné štandardné upínanie a upínanie s upínacími vložkami.
- Rozsah upínania je možné individuálne predĺžiť.
- Jednoduché upínanie momentovým kľúčom.

**Použitie:**

- 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
- Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole, príp. upínacích vežiach.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Varianty upínacích čelustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č.360112 až 360129.  
Momentový kľúč, pozri č.656050 veľ.60, upínací čap č.360025 veľ.18M16, upínacia príložka č. 360127.

**Technický opis**

Výška H	60 mm
Dĺžka koľajnice	600 mm
Dĺžka L	600 mm
Šírka B	120 mm
Druh produktu	Upínacia lišta

## Príslušenstvo

Predsadzovacia čelusť s TK povlakom Šírka čeluste 120	360124 120
Upínacia vložka Typ GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Súprava úpiniek6-dielne	360127
Nástavbová čelusť hliník Šírka čeluste 120	360122 120
Paralelná upínacia čelusť Šírka čeluste 120	360115 120
Vťahovacia čelusť Šírka čeluste 120	360114 120
Základná čelusť Typ P	360119 P
Momentové kľúče prepínateľnou račňou Maximálny uťahovací moment 60	656050 60
Základná čelusť Typ F	360119 F
Upínacia vložka Typ GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Nástavbová čelusť Materiál STAHL	360162 STAHL
Pevná čelusť Šírka čeluste 120	360116 120
Upínací čap ZeroClamp s vnútorným závitom Typ 18M16	360025 18M16