

Weidmüller **Skúšačka napätia VT CTB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	665133
GTIN	4032248405855
Trieda položky	73H

Popis**Prevedenie:**

Stabilný korpus s kovovou svorkou a rycou ihlou.

- **Menovité napätie 3 – 48 V AC/DC.**
- **Zobrazenie jednotlivých stupňov 5V; 12V; 24V; 48V.**
- **Posuvná funkcia s meracím hrotom na meranie cez izoláciu kábla.**
- **Zobrazenie polarity.**

Posuvný mechanizmus na zovretie rycej ihly na kábli.

Výhoda:

Káble sa nemusia pri kontrole odizolovať.

Funkcia:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 1$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Pre osobné, nákladné vozidlá a e-bicykle.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Technický opis

Ukazovateľ	LED
Pracovná teplota	-10 - 50 °C
Skúška priechodnosti	nie
Frekvenčný rozsah	0 – 65 Hz

Menovité napätie	AC/DC 5 – 48 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 40
Norma	DIN EN 61326
Norma	DIN EN 61010-1
Hmotnosť	50 g
Dĺžka kábla	100 cm
Čas odozvy	< 0,3 s
Skúšobný prúd	< 0 mA
Doba zapnutia	10 s
Čas prestávky na zotavenie	240 s
Vlhkosť	rF max. 85 %
Stupeň znečistenia	2
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	VT CTB
Celková dĺžka	137 mm
Kontrolná oblasť	3 - 48 V
Druh produktu	Skúšačka napätia