



Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 5-30mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Trieda položky	42B

Popis

Prevedenie:

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžka na nastavovanie.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	5 - 30 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	10 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Kalibrácia	L7

Druh produktu

Čelustový vnútorný mikrometer

Služby

KalibráciaČelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 50

022360 50

KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 50

028400 50

Kalibrácia DAkksNastavovací krúžok Maximálny Ø 200

028470 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10

484030 10

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30

484030 30

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20

484030 20