

**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 125-150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdenými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň. Verzia s otočným vretenom.

Použitie:

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Stúpanie vretena	0,5 mm
Ø meracieho tanierika	30 mm
Ø vretena	8 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	125 - 150 mm
Súbežnosť meracích plôch	6 µm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200