

Mitutoyo**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-13mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Otocné vreteno**, bez dosadacej plochy z tvrdokovu, bez racne, **krátka verzia**.

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Upozornenie:

Špecifické veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø vretena	5 mm
Ø stopky na uchytávanie	9,5 mm
Ø meracieho bubna	13 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie	9,5 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 13 mm
Celková dĺžka	58,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavaný mikrometer

Služby

Kalibrácia Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkS Vstavaný mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50