

HOLEX**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

S guľovou meracou nákovou na meranie hrúbky steny na rúrkach a iných ohýbaných častiach. Meracie vreteno s HM meracou plochou, meracia nákova \varnothing 8 mm tvrdená. S izolačnou ochranou rúk, aretačná páka a predradená račňa.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
\varnothing vretena	6,5 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022010 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25

022000 25