

Mitutoyo**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Otočné vreteno**, s dosadacou plochou z tvrdokovu a s racnou.

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Upozornenie:

Špecifické veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Dĺžka stopky na uchytyvanie	15 mm
Ø stopky na uchytyvanie	10 mm
Celková dĺžka	109 mm
Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 25 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavany mikrometer

Služby

Kalibrácia Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkSVstavany mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50