

**Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžka na nastavovanie.

Technický opis

Rozsah merania	50 - 75 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	14 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

Služby

Kalibrácia Nastavovací krúžok Maximálny Ø 100	028400 100
Kalibrácia DAkkS Nastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200
Kalibrácia Čelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 75	022360 75

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75