

**Mahr****Strmeňový mikrometer s presným úchýlkomerom, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Meracie vreteno z nehrdzavejúcej ocele, kalené a brúsené. Meracie plochy zo spekaného karbidu. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. S izolačnou ochranou rúk. Konštantná meracia sila. Pohyblivý súmerný snímač, výsuvný. Obzvlášť vhodný pre presné sériové diely.

**Presnosť:**

**Presný odchýlkomer DIN 863 – mikrometer 2 µm.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane jemného odchýlkomera Millimes č. 434674 veľ. 50/1.

**Technický opis**

Odčítanie Odchýlkomer	0,001 mm
Rozsah merania Odchýlkomer	±0,05 mm
Ø vretena	7,5 mm
Odčítanie Meracia skrutka	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B14
Druh produktu	Číselníkový mikrometer

### Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom maximálny rozsah merania 25	022410 25
Kalibrácia Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom maximálny rozsah merania 25	022400 25

### Príslušenstvo

Presný odchýlkomer $\pm$ rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
--	-------------