

Mahr**Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom bez meracích nastavcov, Rozsah merania: 0-30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Merací a súmerný snímač s presnými kuželovými otvormi na upínanie vymeniteľných meracích nastavcov. Univerzálne použiteľný, tým sú riešiteľné všetky typy problémov pri meraní. Silný kovaný oceľový strmeň s tepelnou izoláciou. Nákova a súmerný snímač z nehrdzavejúcej tvrdennej ocele. Nákova pružne uložená a spätne stiahnuteľná na zavedenie obrobku prostredníctvom páky. Súmerný snímač nastaviteľný ozubenou tyčou a ryhovanou závitovkou. Nastavenie prostredníctvom koncových mierok. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. **Konštantná meracia sila** vďaka integrovanej pružine meracej sily. Možnosť použitia so všetkými zobrazovacími zariadeniami (nie sú zahrnuté v cene) s 8 mm upínacou stopkou. Uprednostňujú sa presné odchýlkomery č. 434674 veľ. 25/0,5 a veľ. 50/1. **Tolerančné odchýlky obrobku sú na zobrazovacom zariadení numericky odčítateľné.**

Rozsah balenia:

Bez presného odchýlkomera, **vrátane** dreveného boxu.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie mierky, presný odchýlkomer č. 434674. Liatinový stojan, držiak pre presný odchýlkomer na priamočiary prenos meracieho pohybu, meracie nastavce.

Technický opis

Meracia sila	7,5 N
--------------	-------

Rozsah merania	0 - 30 mm
Dráha meracieho snímača	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L9
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Služby

KalibráciaKalibrácia strmeňového kalibra Typ RL	028730 RL
---	-----------