

**Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho krúžka na nastavovanie.

Technický opis

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	75 - 100 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	16 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkksNastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200
KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 100	028400 100
KalibráciaČeľustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 100	022360 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100