

**Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Meracie vreteno celé tvrdené a brúsené.

S jemne lapovanými **meracími plochami z tvrdého kovu.**

Vreteno a nákovka z nehrdzavejúcej ocele.

Strmeň a vedenie vretena nie sú zložené, ale vyrobené z jedného kusa.

Tlačidlo na zdvihnutie meracej nákovky pre opakované merania.

S nastavovacou skrutkou nastaviteľné na nulu.

Tolerančné značky pre meranie dobrých dielov/nepodarkov.

S izolačnou ochranou rúk. Páka na upnutie vretena.

Popis:

Odchýlky odčítateľné v 1/1000 mm.

Tlačidlo na stiahnutie meracej nákovky.

Presnosť:

Odchýlkomer 1 μm – mikrometer 3 μm .

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacieho kľúča.

Technický opis

Rozsah merania Odchýlkomer	$\pm 0,045$ mm
Odčítanie Meracia skrutka	0,01 mm
Odčítanie Odchýlkomer	0,001 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm

Hĺbka vyhlbenia meracieho oblúka	18 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B9
Druh produktu	Číselníkový mikrometer

Služby

Kalibrácia Mikrometer s odchýlkomerom maximálny rozsah merania 25	022100 25
---	-----------