

Mahr**Strmeňový mikrometer s presným úchýlkomerom, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Meracie vreteno z nehrdzavejúcej ocele, kalené a brúsené. Meracie plochy zo spekaného karbidu. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. S izolačnou ochranou rúk. Konštantná meracia sila. Pohyblivý súmerný snímač, výsuvný. Obzvlášť vhodný pre presné sériové diely.

Presnosť:

Presný odchýlkomer DIN 863 – mikrometer 2 µm.

Rozsah balenia:

Vrátane jemného odchýlkomera Millimes č. 434674 veľ. 50/1.

Technický opis

Rozsah merania	25 - 50 mm
Rozsah merania Odchýlkomer	±0,05 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Odčítanie Odchýlkomer	0,001 mm
Ø vretena	7,5 mm
Odčítanie Meracia skrutka	0,01 mm
Norma	DIN 863

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B14
Druh produktu	Číselníkový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom maximálny rozsah merania 100	022400 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom maximálny rozsah merania 100	022410 100

Príslušenstvo

Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
--	-------------