

**Mitutoyo****Hĺbkomer, Rozsah merania: 0-100mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Trieda položky	44A

## Popis

### Prevedenie:

**Na dosiahnutie rôznych meracích hĺbok sa vymenia o 25 mm odstupňované meracie ihly.** Vreteno celé tvrdené a brúsené. Mostík z tvrdenej nástrojovej ocele s lapovanou meracou plochou, mikrometer matne chrómovaný. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe. Konštantný merací tlak prostredníctvom integrovanej račne.

### Rozsah balenia:

Vrátane meracích ihliel.

## Technický opis

Dĺžka mostu	100 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Počet meracích ihlíc	4
Ø meracieho bubna	18 mm
Ø meracej ihly	4 mm
Odčítanie	0,01 mm

Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S15
Druh produktu	Hĺbkomer

### Služby

KalibráciaSúprava hĺbkových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020780 0-100
--	--------------