

HOLEX**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-6,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Trieda položky	42B

Popis**Prevedenie:**

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Otočné vreteno**, bez dosadacej plochy z tvrdokovu, bez racne, **mimoriadne krátka verzia, vypuklá dosadacia plocha.**

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Technický opis

Polomer plochy podložky	2,5 mm
Ø vretena	3,5 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 6,5 mm
Ø stopky na uchytávanie	6 mm
Celková dĺžka	37 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie	6 mm
Ø meracieho bubna	9 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavany mikrometer

Služby

Kalibrácia Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkS Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50