

**Strmeňový mikrometer s tanierovými meracími plochami, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

S veľkoplošnými, tvrdenými, meracími taniermi. Kovaný a lakovaný strmeň.  
Verzia s otočným vretenom.

**Použitie:**

Na meranie vzdialeností zubov čelných a skrutkových koliesok od modulu 0,8.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Ø meracieho tanierika	20 mm
Súbežnosť meracích plôch	5 µm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø vretena	8 mm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B1
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25