

Garant**Strediaci zverák, Šírka čelustí A: 80mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360130 80
GTIN	4045197642387
Trieda položky	310

Popis

Prevedenie:

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie $\pm 0,02$ mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

Výhoda:

Multifunkčné využitie.

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pre:

Viacnásobná upínacia lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Zvláštne príslušenstvo:

Variety upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

Technický opis

Dĺžka	110 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Zdvih	22 mm
Krútiaci moment	40 Nm
Výška	50,2 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Upínacia sila do maximálne	17 kN
Šírka	80 mm
vhodné pre farebný kód	ZC 80
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360141 80
Strediaci / adaptérový plech Typ T2	360132 T2
Upínací čap pre strediaci zverák Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360142 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360137 80
Upínací čap pre strediaci zverák Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360140 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360138 80
Strediaci / adaptérový plech Typ T1	360132 T1
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360135 80
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 80	360143 80
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 80	360146 80
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 80	360136 80
Pár prizmatických čelustí pre typ 80	360148 80
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 80	360145 80
Konzola pre strediaci zverák pre typ 80	360152 80

