

Mitutoyo**Hĺbkomer, Rozsah merania: 0-150mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Na dosiahnutie rôznych meracích hĺbok sa vymenia o 25 mm odstupňované meracie ihly. Vreteno celé tvrdené a brúsené. Mostík z tvrdenej nástrojovej ocele s lapovanou meracou plochou, mikrometer matne chrómovaný. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe. Konštantný merací tlak prostredníctvom integrovanej račne.

Rozsah balenia:

Vrátane meracích ihliel.

Technický opis

Ø meracej ihly	4 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Počet meracích ihlíc	6
Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie	0,01 mm

Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S15
Druh produktu	Hĺbkomer

Služby

KalibráciaSúprava hĺbkových mikrometrov Rozsah merania 0-150	020780 0-150
--	--------------