

Garant**Pár nastavbových čelustí Gripp, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360140 80
GTIN	4045197642608
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pre:

Strediaci zverák č. 360130 – 360134.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Technický opis

pre typ	80
Výška podložky C	55 mm
vhodné pre farebný kód	ZC 80
vhodné pre farebný kód	PCV 100
Šírka čelustí b	80 mm
Rozsah upínania B-A	6 - 87 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

