

**HOLEX****Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Otocné vreteno**, bez dosadacej plochy z tvrdokovu, bez racne, **krátka verzia**.

**Použitie:**

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

**Technický opis**

Celková dĺžka	58,5 mm
Rozsah merania (dráha merania)	0 - 13 mm
Ø vretena	5 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie	9,5 mm
Ø meracieho bubna	13 mm
Ø stopky na uchytávanie	9,5 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová

Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavany mikrometer

**Služby**

Kalibrácia Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkSVstavany mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50