

Garant**Strediaci zverák, Šírka čelustí A: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360130 120
GTIN	4045197680891
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Strediaci zverák pre flexibilné použitie.

- **Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.**
- **Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.**
- **Variabilné stredové nastavenie $\pm 0,02$ mm.**
- **Tvrdené funkčné povrchy.**
- **Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.**

Výhoda:

Multifunkčné využitie.

- **Flexibilná ľahká konštrukcia.**

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pre:

Viacnásobná upínacia lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah balenia:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Zvláštne príslušenstvo:

Variety upínacích čelustí č. 360135 – 360151.

Technický opis

Hmotnosť	5,1 kg
Krútiaci moment	60 Nm
Upínacia sila do maximálne	25,5 kN
Šírka	120 mm
Dĺžka	130 mm
Šírka čelustí A	120 mm
Zdvih	25 mm
Výška	50,2 mm
vhodné pre farebný kód	ZC120
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Strediaci / adaptérový plech Typ T1	360132 T1
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360136 120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360140 120
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360135 120
Konzola pre strediaci zverák pre typ 120	360152 120
Pár prizmatických čelustí pre typ 120	360148 120
Upínací čap pre strediaci zverák Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Pár TK nastavbových čelustí pre typ 120	360138 120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360143 120
Pár nastavbových čelustí mäkkých pre typ 120	360145 120
Pár nastavbových čelustí Gripp pre typ 120	360141 120
Upínací čap pre strediaci zverák Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Strediaci / adaptérový plech Typ T2	360132 T2