

Garant**Pár nastavbových čelustí Gripp, pre typ: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360140 120
GTIN	4045197680839
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pre:

Strediaci zverák č. 360130 – 360134.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Technický opis

Výška podložky C	57,18 mm
pre typ	120
vhodné pre farebný kód	ZC120
Šírka čelustí b	120 mm
Rozsah upínania B-A	6 - 107 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

