

Garant**Pár nastavbových čelustí Gripp, pre typ: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360141 120
GTIN	4045197680846
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pre:

Strediaci zverák č. 360130 – 360134.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Technický opis

pre typ	120
Výška podložky C	60 mm
vhodné pre farebný kód	ZC120
Šírka čelustí b	120 mm
Rozsah upínania B-A	107 - 132 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

