



Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 6
GTIN	4020772007799
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Prídržná sila P2	5500 N
Ø otvoru d	13 mm

Vzdialenosť otvorov e	50,5 mm
Prídržná sila P1	3400 N
Prítlačná skrutka	M12×110 mm
celková výška	333 mm
Celková dĺžka	231 mm
Vzdialenosť otvorov f	67,5-72,5 mm
Typ	6800J
Výška upínania H	81 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka