

**Súprava upínacích skrutiek, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 10/M10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375400 10/M10
GTIN	4020772082987
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Všetky časti opracované. Pevnosť 8.8, príp. 10.

Uskladnené v solídnej drevenej debničke so sklupným krytom.

Rozsah balenia:

Skrutky s T-drážkou c. 375300 DIN 787: 4 ks/63 mm;

4 ks/100 mm;

2 ks/40 mm

Kolíkové skrutky c. 375380 DIN 6379: 4 ks/50 mm;

4 ks/80 mm;

4 ks/200 mm

vysoké matice c. 375385 DIN 6330 B: 4 ks

Predlžovacie matice c. 375395: 4 ks

Podložky c. 375340 DIN 6340: 4 ks

Gulové podložky c. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ks

Technický opis

Drevená krabica Výška	32 mm
Menovitý rozmer T-drážky	10 mm

Drevená krabica Šírka	188 mm
Závit	M10
Drevená krabica Dĺžka	254 mm
Typ	6520
Druh produktu	Upínacia skrutka