



Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 0
GTIN	4020772007737
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

Prídržná sila P2	700 N
Ø otvoru d	4,5 mm

Prítlačná skrutka	M4×25 mm
Celková dĺžka	49 mm
Vzdialenosť otvorov e	8,5-13,5 mm
celková výška	81 mm
Vzdialenosť otvorov f	23 mm
Prídržná sila P1	500 N
Typ	6800J
Výška upínania H	18 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka