



Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 2
GTIN	4020772007751
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

celková výška	139,5 mm
Prídržná sila P1	800 N

Celková dĺžka	78 mm
Vzdialenosť otvorov f	23-31 mm
Vzdialenosť otvorov e	20 mm
Ø otvoru d	5,5 mm
Prítlačná skrutka	M6×35 mm
Prídržná sila P2	1200 N
Typ	6800J
Výška upínania H	23 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka