



Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 4
GTIN	4020772007775
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

Technický opis

celková výška	221 mm
Ø otvoru d	8,6 mm

Prítlačná skrutka	M8×65 mm
Vzdialenosť otvorov f	43-46,5 mm
Prídržná sila P2	3000 N
Prídržná sila P1	1700 N
Vzdialenosť otvorov e	32 mm
Celková dĺžka	141 mm
Typ	6800J
Výška upínania H	42,5 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka