

ERWEMA**Multifunkčný uholník, Dĺžka koľajnice: 330mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	456900 330
GTIN	2050001746764
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny, univerzálny uholník. Stabilná kovová konštrukcia, 330 mm ocelový pružinový jazyk s laserovo popísanou milimetrovou stupnicou. Nastavovací mechanizmus pre 9 uhlových polôh (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) alebo plynulé nastavenie s upínaním krídlovou maticou.

Použitie:

Posuvná mierka, uhlomer, prenášač uhlov, príložný uholník, pokosník, meranie dĺžky.

Technický opis

Označenie výrobcu	MW 330
Odchýlka uhla	±0,05 mm
Dĺžka koľajnice	330 mm
Stanovenie uhla	plynulo s upínaním krídlovou maticou alebo pevnými uhlovými polohami
nastaviteľné polohy uhla	30 Stupeň
nastaviteľné polohy uhla	45 Stupeň
nastaviteľné polohy uhla	60 Stupeň

nastavitelné polohy uhla	75 Stupeň
nastavitelné polohy uhla	90 Stupeň
nastavitelné polohy uhla	105 Stupeň
nastavitelné polohy uhla	120 Stupeň
nastavitelné polohy uhla	145 Stupeň
Druh produktu	Nastavovací uholník