



Súprava dutinomerov XT, Rozsah merania: 6-10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428550 6-10
GTIN	5051102212100
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	8 mm
Počet nastavovacích krúžkov	1
Rozsah merania	6 - 10 mm

Počet meracích skrutiek	2
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-10	020550 6-10
--	-------------

Príslušenstvo

Dutinomer XT Rozsah merania 8-10	428500 8-10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 8-10	428605 8-10
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 1/63	428510 1/63
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 6-8	428605 6-8
Dutinomer XT Rozsah merania 6-8	428500 6-8
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 6-8	428745 6-8
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 6-8	428746 6-8
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 8-10	428745 8-10
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 8-10	428746 8-10