



Dutinomer XT, Rozsah merania: 10-12,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	58 mm
Rozsah merania	10 - 12,5 mm
Rozmer A	1,9 mm

Hĺbka merania s predĺžením	134 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,002 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 10-12,5	428605 10-12,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 2/76	428510 2/76
Sada meracích čelustí 3-dielne Rozsah merania 10-12,5	428745 10-12,5
Sada pružín spätného chodu 3-dielne Rozsah merania 10-12,5	428746 10-12,5