



Dutinomer XT, Rozsah merania: 12,5-16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 428500 12,5-16 |
| GTIN | 5051102212209 |
| Trieda položky | 46B |

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediacie obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rozsah merania | 12,5 - 16 mm |
| Hĺbka merania s predĺžením | 162 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Štandardná hĺbka merania | 62 mm |
| Rozmer A | 0,5 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm |
| Odčítanie | 0,002 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm |
| Meracia technika | analogová |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | B6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |
| Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20 | 022500 20 |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15 | 484030 15 |
| Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 3/100 | 428510 3/100 |
| Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 12,5-16 | 428605 12,5-16 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16 | 484030 16 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14 | 484030 14 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12 | 484030 12 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13 | 484030 13 |
| Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428745 12,5-16 |
| Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 12,5-16 | 428746 12,5-16 |