

**CNMG 120404, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Hlavné použitie	P
Typ	PV720
Lamač triesok	PQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie