

**CNMG 120408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Typ	PV720
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie