

**DNMG 150604, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	PG
Typ	PV720
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie