

**WN.G 080404, Typ: PV720**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 490 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	PG
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie