

**DNMG 150604, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 520 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	PV720
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie